

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X80

Artikelnummer	51000.060.080
Merk	-
UBB	950351762626
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250254
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80

Technische tekening



P

1

s

10
