FABORY

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X120

Artikelnummer	51000.060.120
Merk	-
UBB	951351754043
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250292
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	120

Technische tekening



P	1
s	10