

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X170

Artikelnummer	51000.060.170
Merk	-
UBB	500571229755
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134194
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	170

Technische tekening



P

1

s

10
