

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X55

Artikelnummer	51000.080.055
Merk	-
UBB	950351763202
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250414
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	55

Technische tekening



P 1.25

s 13