

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X160

Artikelnummer	51000.080.160
Merk	-
UBB	951351755115
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250544
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	160 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	160

Technische tekening



P 1.25

s 13
