

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X180

Artikelnummer	51000.080.180
Merk	-
UBB	951351755370
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250568
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	180

Technische tekening



P 1.25

s 13
