

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X190

Artikelnummer	51000.080.190
Merk	-
UBB	951351755453
UNSPSC	31161620
EAN	8715492250575
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	190

Technische tekening



P 1.25

s 13
