

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X85

Artikelnummer	51000.120.085
Merk	-
UBB	500571230498
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134385
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	85 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	85
P	1.75
s	19