

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M12X170

Artikelnummer	51000.120.170
Merk	-
UBB	951351757012
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251008
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm) 170

P 1.75

s 19