

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M12X200

Artikelnummer	51000.120.200
Merk	-
UBB	951351757350
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251039
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	200
P	1.75
s	19