

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M12X340

Artikelnummer	51000.120.340
Merk	-
UBB	500571245009
UNSPSC	31161620
EAN	8715494131650
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	340 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5

Technische tekening



L (mm)	340
P	1.75
s	19