

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M14X100

Artikelnummer	51000.140.100
Merk	-
UBB	950351766924
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251138
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Technische tekening



L (mm) 100

P 2

s 22