

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X160

Artikelnummer	51000.160.160
Merk	-
UBB	951351738392
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251398
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	160 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Technische tekening



L (mm) 160

P 2

s 24