

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X90

Artikelnummer	51000.180.090
Merk	-
UBB	951351759901
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251558
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	90 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening



L (mm)	90
P	2.5
s	27