

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X130

Artikelnummer	51000.180.130
Merk	-
UBB	951351760487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492251596
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	130 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

Technische tekening



L (mm) 130

P 2.5

s 27