

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M20X500

Artikelnummer	51000.200.500
Merk	-
UBB	500571247245
UNSPSC	31161620
EAN	8715494127554
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	500 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Technische tekening



L (mm) 500

P 2.5

s 30