

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X300

Artikelnummer	51000.240.300
Merk	-
UBB	500571234789
UNSPSC	31161620
EAN	8715494127738
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	300 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15

Technische tekening



L (mm) 300

P 3

s 36