

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27X170

Artikelnummer	51000.270.170
Merk	-
UBB	500571235695
UNSPSC	31161620
EAN	8715494125321
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening



L (mm) 170

P 3

s 41