

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27X220

Artikelnummer	51000.270.220
Merk	-
UBB	952351682671
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252210
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	220 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	66
b (min.): L200mm	79
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M27
k	17

Technische tekening



L (mm) 220

P 3

s 41