

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X130

Artikelnummer	51000.300.130
Merk	-
UBB	951351765015
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252326
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm) 130

P 3.5

s 46