

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X210

Artikelnummer	51000.300.210
Merk	-
UBB	500571235935
UNSPSC	31161620
EAN	8715494125369
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	210 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Technische tekening



L (mm) 210

P 3.5

s 46