

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M33X180

Artikelnummer	51000.330.180
Merk	-
UBB	951351767250
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252531
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21

Technische tekening



L (mm) 180

P 3.5

s 50