

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M36X240

Artikelnummer	51000.360.240
Merk	-
UBB	952351099157
UNSPSC	31161620
EAN	8715492252715
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	240 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5

Technische tekening



L (mm) 240

P 4

s 55