

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2X4

Artikelnummer 51010.020.004

Merk -

UBB 500571249225

UNSPSC 31161620

EAN 8715494122399

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	4 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	4
P	0.4
s	4

Technische tekening

