

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2X6

Artikelnummer	51010.020.006
Merk	-
UBB	500571249480
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122412
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	6
P	0.4
s	4

Technische tekening

