

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2X16

Artikelnummer	51010.020.016
Merk	-
UBB	500571249712
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122443
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M2
k	1.4
L (mm)	16
P	0.4
s	4

Technische tekening

