

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2,5X5

Artikelnummer	51010.025.005
Merk	-
UBB	500571250025
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122474
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	5 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M2.5
k	1.7
L (mm)	5
P	0.45
s	5

Technische tekening

