

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2,5X10

Artikelnummer	51010.025.010
Merk	-
UBB	500571250108
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122481
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M2.5
k	1.7
L (mm)	10
P	0.45
s	5

Technische tekening

