

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M2.5X16

Artikelnummer 51010.025.016

Merk -

UBB 500571250447

UNSPSC 31161620

EAN 8715494122511

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2.5
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M2.5
k	1.7
L (mm)	16
P	0.45
s	5

Technische tekening

