

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3X14

Artikelnummer	51010.030.014
Merk	-
UBB	500571250512
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122528
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	14
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

