

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M3X20

Artikelnummer 51010.030.020

Merk -

UBB 951351782598

UNSPSC 31161620

EAN 8715492255235

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	20
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

