

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M3X25

Artikelnummer	51010.030.025
Merk	-
UBB	951351782671
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255242
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	25 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	25
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

