

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M3X30

Artikelnummer	51010.030.030
Merk	-
UBB	951351782754
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255259
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	30 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	30
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

