

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M3X40

Artikelnummer	51010.030.040
Merk	-
UBB	951351782911
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255273
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	40 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M3
k	2
L (mm)	40
P	0.5
s	5.5

Technische tekening

