

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X6

Artikelnummer 51010.040.006

Merk -

UBB 951351738707

UNSPSC 31161620

EAN 8715492255297

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	6
P	0.7
s	7

Technische tekening

