

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X8

Artikelnummer	51010.040.008
Merk	-
UBB	950351771536
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255303
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	8 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	8
P	0.7
s	7

Technische tekening

