

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X14

Artikelnummer 51010.040.014

Merk -

UBB 500571236685

UNSPSC 31161620

EAN 8715494541039

PKG. van 1000 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	14
P	0.7
s	7

Technische tekening

