

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X20

Artikelnummer	51010.040.020
Merk	-
UBB	950351771957
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255341
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	20
P	0.7
s	7

Technische tekening

