

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M4X45

Artikelnummer	51010.040.045
Merk	-
UBB	500621782514
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510653
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	45 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	45
P	0.7
s	7

Technische tekening

