

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M4X60

Artikelnummer	51010.040.060
Merk	-
UBB	952351111358
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255419
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	60 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	60
P	0.7
s	7

Technische tekening

