

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X14

Artikelnummer	51010.050.014
Merk	-
UBB	500621782696
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510660
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	14 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	14
P	0.8
s	8

Technische tekening

