

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M5X55

Artikelnummer	51010.050.055
Merk	-
UBB	500621782779
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510677
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	55 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	55
P	0.8
s	8

Technische tekening

