

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M5X70

Artikelnummer	51010.050.070
Merk	-
UBB	500621782852
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510684
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	70
P	0.8
s	8

Technische tekening

