

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M5X80

Artikelnummer	51010.050.080
Merk	-
UBB	500621782936
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510691
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	80
P	0.8
s	8

Technische tekening

