

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X6

Artikelnummer	51010.060.006
Merk	-
UBB	500621783017
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510707
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	6 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	6
P	1
s	10

Technische tekening

