

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X50

Artikelnummer	51010.060.050
Merk	-
UBB	950351774688
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255693
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	50 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	50
P	1
s	10

Technische tekening

