

## Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X55

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51010.060.055                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 950351774761                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492255709                 |
| PKG. van 100  | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M6                     |
| Lengte                   | 55 mm                  |
| Klasse                   | Min.50                 |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |

### Technische specificatie

|        |    |
|--------|----|
| d-D    | M6 |
| k      | 4  |
| L (mm) | 55 |
| P      | 1  |
| s      | 10 |

### Technische tekening

