

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X90

Artikelnummer	51010.060.090
Merk	-
UBB	951351784404
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255761
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	90
P	1
s	10

Technische tekening

