

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X95

Artikelnummer	51010.060.095
Merk	-
UBB	500621783199
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510714
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	95 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	95
P	1
s	10

Technische tekening

