

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M6X110

Artikelnummer	51010.060.110
Merk	-
UBB	500621783272
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510721
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	110
P	1
s	10

Technische tekening

